


外形寸法図



仕様						
電源電圧及び周波数			AC100V 50／60Hz			
運転モード			標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力	最大	W	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量	最大 ※1	mL/h	2400	1600	1700	2400
運転音	最大	dB	48	31	48	48
	最小 ※2	dB	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間 ※1		h	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク容量		L	12.0(6.0×2個)			
タンク寸法 ※3 (高さ×幅×奥行)(フタ含まず)		mm	349×200×125			
適用床面積	木造和室	畳	40			
	プレハブ洋室		67			
	木造和室	㎡	67			
	プレハブ洋室		110			
寸法 (高さ×幅×奥行)	本体	mm	410×450×348			
	梱包(外寸)		465×544×400			
質量 (電源コード含む)	本体	kg	約9.6			
	梱包		約10.9			
電源コード長さ		m	2.0			
電流ヒューズ		A	1A, 15A			
温度ヒューズ	モーター	℃	145			
	ヒーター	℃	133			
安全装置			転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置			

※1: 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
※2: 運転最小時の数値は安定維持(連続運転)での最小値とする(間欠運転時は含めない)。
※3: 小数点以下切り上げ。

●特徴

Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	水中に溶出した抗菌*1成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌フラットトレイ	抗菌*2加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌酸化フィルター	抗菌*3・防カビ*4加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
抗菌エアフィルター	抗菌*5・防カビ*6・抗アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)*7加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。
抗菌操作プレート	抗菌*8加工を施し、操作プレート(操作部)表面の雑菌の繁殖を抑えます。

	* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	* 6	* 7	* 8
試験機関	一般財団法人 日本食品 分析センター	一般財団法人 ボーケン品質 評価機構	一般財団法人 ボーケン品質 評価機構	一般財団法人 ボーケン品質 評価機構	東亜合成株式会社 製品研究所			一般財団法人 ボーケン品質 評価機構
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準(HD-133)に準拠 (試験対象: 水中の2種類の菌)	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	サンドイッチELISA法	JIS Z 2801に準拠
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の方法	タンクの水に 抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗アレルギー物質剤を含浸	メジウムに 抗菌剤を配合
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質を行なっている対象部分の名称	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	抗菌フラットトレイ	抗菌酸化フィルター		抗菌エアフィルター			抗菌操作プレート
試験結果 (試験番号)	6時間で99%以上の 抑制を確認 (第18054444001-0101 号) (第18081600001-0101 号)	PS-HI材料用 99%以上の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99%以上の抑制を確認 (20216048889-1)	抑制を確認 (20216048889-2)	99%以上の抑制を確認 (No.1905N20)	抑制を確認 (No.C1905N20)	抑制を確認 (No.A1905N20-3)	99%以上の抑制を確認 (No.20215010681-1)

製品納入仕様書

名 称	加湿器		
型 名	HD-244		
尺 度	Free	作 成 日	2021年8月12日
単 位	mm		

ダイニチ工業株式会社